

Expertlampa för buckelsanering med batteri och laddare

Art.nr : OE 1240



Beskrivning av artikeln

Expertlampa för buckelsanering med batteri och laddare

Streckkod

3701555324104

Intro

Lampan framhäver effekter som är svåra att se med blotta ögat.

Texter

Lampan fästs enkelt på karossen med hjälp av en pneumatisk sugkopp eller en integrerad magnet, så att den snabbt kan installeras på alla typer av ytor.

Den är monterad på en flexibel 40 cm lång kulled och kan justeras fritt för att exakt anpassa ljusflödet till det område som ska behandlas.

Den har 1 till 3 LED-remsor som kan aktiveras oberoende av varandra, så att du kan modulera belysningen efter dina behov. Ljusintensitet och färgtemperatur kan justeras för att optimera avläsningen av även de minsta stötar och deformationer.

Den levereras med en utbytbar ribbad reflektor som framhäver ojämnheter i plåten perfekt, för snabb, exakt och kontrollerad borttagning av bucklor.

Fler produkter

+ 27 belysningslägen

Funktioner

Funktioner :

- Reflektorns storlek: 22 × 52 cm
- 3 LED-band som kan styras oberoende av varandra, justerbara i intensitet och färg
- Fästs med hjälp av pneumatisk sugpropp eller magnet
- Flexibel kulled: 40 cm
- Utbytbar ribbad reflektor medföljer

- Justerbar vit värme: 2800 till 3200 K
- Bred belysningsvinkel: 120-140°.

Sammanställning	Sammanställning : <ul style="list-style-type: none">- OE1230: lampa för borttagning av bucklor- PW 9112: batteriladdare- PW 9004: 20V 4Ah-batteri
Garantitid	2 år
Pris kod	Standardtariff (TN)
Composition nomenclature	1 x OE 1230 - Expert LED lampa för borttagning av bucklor 1 x PW 9004 - 20V 4Ah li-ion batteri 1 x PW 9112 - 2,5Ah elektrisk batteriladdare
Garantiförfarande	DIAGNOSTIC
Kundnytta	Drivs med uppladdningsbart batteri (batteri medföljer laddaren)

2
WARRANTY



TN

***Offentligt pris exkl. : 397 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2025 till 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)